

D-Fence^{ディーフェンス}1

自動ドアの引き込み側での挟まれを防止、
より安心感のあるエントランスを実現します。




- 強化ガラスを採用、万一の衝突にも配慮した設計
- エントランス周辺的美観を損なわないステンレス製ポールを採用し、すっきりとしたデザイン
- 既存の自動ドアにも設置が可能
- 万一、**D-Fence1**に接触しても安心なポール形状
 - ・設置場所例（店舗、クリニック、ビル等）

D-Fence1仕様

設置方式	アンカー固定方式（オプション：床埋込方式）
ポール	ステンレス SUS304 φ38 2.0t #400仕上
ガラス	強化ガラス8mm 透明
W寸法（mm）	標準900（オプション：700、800、1,000、1,100）
H寸法（mm）	1,000

■アンカー固定方式の場合、床の条件により十分な強度を得られない場合があります。
事前に弊社販売施工代理店までご相談下さい。

■改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。



寺岡オートドア株式会社

<http://www.teraoka-autodoor.co.jp>

D-Fence^{ディーフェンス}2

自動ドアの引き込み側での挟まれを防止、
より安心感のあるエントランスを実現します。




- 強化ガラスを採用、万一の衝突にも配慮した安全設計
 - 既存の自動ドアにも設置が可能
 - ドア面と直角に設置することで利用者の斜め進入を防止し、更に安全
 - ステンレス製の丸パイプを採用している為、万一、接触した場合でも安心
- ・設置場所例（ビル、医療・福祉施設、ATMコーナー等）

D-Fence 2 仕様

設置方式	アンカー固定方式（オプション：床埋込方式）
枠材	ステンレス SUS304 φ38/φ27 2.0t #400仕上
ガラス	強化ガラス6mm 透明
W寸法（mm）	標準900（オプション：500、700、800、1,000、1,100）
H寸法（mm）	1,000

■アンカー固定方式の場合、床の条件により十分な強度を得られない場合があります。
事前に弊社販売施工代理店までご相談下さい。

■改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。



お問い合わせ先